



Základní popis

Range name	Sedna Design & Elements
Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Ovládače stiskací
Function	Ovládač žaluziový
Použití zařízení	Blind actuator
Montáž zařízení	Zapuštěná
Počet klapky	2
Delivery form	Mechanismus s upev. rámečkem a central. deskou
Označení	UP-DOWN
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Barevný odstín	Antracit (RAL 7021)

Doplňky

Typ blokování	Elektrické
Rozsah výkonu	2300 W
Jmenovitý proud	10 A při 250 V AC
Terminal capacity	2 kabel(y) 1,5...2,5 mm²
Wire structure	Pevný Ohebný Lankový
Délka holého konce vodiče	13 mm
Material of visible parts	Termoplast ABS-UV stabil.
Povrchová úprava	Matný
Povrchová úprava	Nabarvený
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 52...67 mm Šrouby
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,060 kg
Cílový kanál	Profesionální DIY

Prostředí

Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	EAC
Stupeň krytí IP	IP20

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,500 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	67,000 g
Typ balení 2	BB1

Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	757,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	9,726 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------