



Základní popis

Řada	Sedna
Typ produktu nebo součásti	Spínač
Představení přístroje	Mechanismus s montáž. rámečkem
Použití zařízení	Control switch
Počet klapků	1
Funkce spínače	1cestný
Jmenovitý proud	10 AX
[Ue] jmenovité pracovní napětí	250 V
Typ sítě	AC
Frekvence sítě	50 Hz
Barevný odstín	Bílá (RAL 9003)

Doplňky

Provedení	Elektromechanické
Montáž zařízení	Zapuštěná
Akční člen	Kolébka
Typ zátěže	1 žárovka, předřadník : integrovaný předřadník (100 W)
Povrchová úprava	Lesklý
Materiál	Termoplast ABS-UV stabil.
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Povrchová úprava	Neupravená
Rozsah výkonu	2300 W
Průřez kabelu	1,5...2,5 mm ²
Wire structure	Pevný Lankový Ohebný
Délka holého konce vodiče	13 mm
Stupeň ochrany IK	IK02
Upevnění	Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek: 51...70 mm Šrouby, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
Výška	73 mm
Šířka	73 mm
Hloubka	38 mm
Depth of visual part	24 mm
Hmotnost přístroje	0,067 kg
Cílový kanál	Profesionální DIY

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP44
Conformity mark	CE
Certifikace výrobků	EAC
Normy	IEC 60669-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,000 cm
Šířka balení 1	8,000 cm
Délka balení 1	8,000 cm
Hmotnost balení 1	71,000 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,500 cm
Šířka balení 2	18,500 cm
Délka balení 2	27,500 cm
Hmotnost balení 2	791,000 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,000 cm
Šířka balení 3	40,000 cm
Délka balení 3	60,000 cm
Hmotnost balení 3	10,129 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	 Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu  Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Sustainable packaging	Yes
Nařízení China RoHS	 Prohlášení o Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	 Ano
Informace o životním prostředí	 Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------