




Základní popis

Range name	Sedna
Function	Zásuvka
Delivery form	Bez rámu
Konfigurace výstupu	2P + E s clonkami
Popis standardu pro zásuvky	Boční ochranné kontakty (schuko)
Outlet standard deviation	Polsko
Jmenovitý proud	16 A při 250 V AC
Segment trhu	Rezidenční Malé komerční budovy

Doplňky

Délka holého konce vodiče	13 mm
Šířka	71 mm
Hloubka	41,3 mm
Hmotnost přístroje	0,064572 kg
Depth of visual part	10 mm
Upevnění	Šrouby 52...69 Mm Rozpěrky, rozsah roztažení upevňovacích rozpěrek:
Výška	71 mm
Povrchová úprava	Lesklý
Material of visible parts	ASA + PC
Wire structure	Pevný Ohebný
Terminal capacity	2 kabel(y) 2,5 mm²
Kind of terminals	Bezšroubové svorky
Rozsah výkonu	3680 W

Prostředí

Stupeň krytí IP	IP20
Certifikace výrobků	GOST-R
Normy	IEC 60884-1

Jednotky balení

Typ balení 1	PCE
Počet jednotek v balení 1	1
Výška balení 1	4,0 cm
Šířka balení 1	7,0 cm
Délka balení 1	7,0 cm
Hmotnost balení 1	66,0 g
Typ balení 2	BB1
Počet jednotek v balení 2	10
Výška balení 2	9,5 cm
Šířka balení 2	18,5 cm
Délka balení 2	27,5 cm

Hmotnost balení 2	744,0 g
Typ balení 3	S04
Počet jednotek v balení 3	120
Výška balení 3	30,0 cm
Šířka balení 3	40,0 cm
Délka balení 3	60,0 cm
Hmotnost balení 3	9,555 kg

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nařízení REACH	Deklarace REACH
Nařízení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Nařízení China RoHS	Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace výjimce o RoHS	Ano
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------