




Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma PH
Type de produit ou équipement	Porte
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma PH unité fonctionnelle
Équipement fournis	Poignée Serrure à clé (clé 405)
Installation du coffret	Posé au sol
Type de porte	Opaque
Degré de protection IP	IP55

Complémentaires

Description d'installation	Cellule - largeur 700 mm
Sens d'ouverture de la porte	Réversible
Nombre de modules verticaux (50 mm)	36
Matière du coffret	Feuille d'acier traité
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	700 mm
Couleur	Blanc (RAL 9001)

Environnement

Tenue aux chocs IK	IK10 conforming to EN/CEI 62262
Normes	EN/CEI 61439-1

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie