




### Principales

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Gamme                         | Prisma                               |
| Gamme de produit              | Prisma PH                            |
| Type de produit ou équipement | Porte                                |
| Compatibilité de gamme        | Prisma Prisma PH unité fonctionnelle |
| Équipement fournis            | Poignée<br>Serrure à clé (clé 405)   |
| Installation du coffret       | Posé au sol                          |
| Type de porte                 | Transparent                          |
| Degré de protection IP        | IP55                                 |

### Complémentaires

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Description d'installation          | Cellule - largeur 700 mm |
| Sens d'ouverture de la porte        | Réversible               |
| Nombre de modules verticaux (50 mm) | 36                       |
| Matière du coffret                  | Feuille d'acier traité   |
| Quantité du lot                     | Lot de 1                 |
| Hauteur                             | 2000 mm                  |
| Largeur                             | 700 mm                   |
| Couleur                             | Blanc (RAL 9001)         |

### Environnement

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Tenue aux chocs IK | IK10 conforming to EN/CEI 62262 |
| Normes             | EN/CEI 61439-1                  |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>                                                           |