



Principales

Gamme de produit	Kaedra
Type de produit ou équipement	Platine
Type de plastron	Avec découpes
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires d'installation
Dimensions de douille compatibles	1 poste 65 x 85 mm ofprise électrique 1 poste 90 x 100 mm ofprise électrique

Complémentaires

Matière du coffret	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Poids du produit	0,188 kg
Dimension de base	103 x 225 mm
Largeur	103 mm
Hauteur	225 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Tenue au feu	650 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to CEI 62262

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées n'assume de responsabilité de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.