



Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret pour prise et fiche
Accessoires inclus avec le coffret	1 plaque pour sorties d'alimentation 50x50 1 bornier 4 trous
Type de châssis plein	Sans châssis plein

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Pas de 9 mm	8
Nombre de modules de 18 mm par rangée	4
Nombre total de modules de 18 mm	4
Nombre de rangées horizontales	1
Classe d'isolation électrique	Classe II Double isolation
Nombre d'ouvertures en zone d'interface	2
Nombre de plaques	1 pour prises d'alimentation 50x50
Équipement fournis	1 plaque pour sortie de courant de 50 x 50 1 bloc terminal à 4 trous
Type de face avant	Transparent
Puissance dissipée en W	6,5 W
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	1
Nombre de borniers	1 avec 4 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 10 mm ² 2 x 16 mm ²
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Dimension de base	65 x 85 mm
Largeur	98 mm
Hauteur	310 mm
Profondeur	98,5 mm
Profondeur interne	61 mm
Couleur	Porte: vert transparent Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60529 CEI 670 EN 50262 CEI 60439-3 EN 50102
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui