



Principales

Gamme	Kaedra
Type de produit ou équipement	Coffret étanche
Type d'extensibilité	Coffret universel
Type de châssis plein	Perforé

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Classe d'isolation électrique	Double isolation Classe II
Type de face avant	Réversible Opaque
[In] courant assigné d'emploi	160 A
Nbre coupe-circuit auto PG ISO	17
Verrouillages optionnels	Verrou sécurité en option
Matière du coffret	Polymère auto-extinguible
Largeur	448 mm
Hauteur	842 mm
Profondeur	160 mm
Profondeur interne	91 mm
Couleur	Habillage: gris clair (RAL 7035)

Environnement

Normes	EN 50262 CEI 670 CEI 60439-3 EN 50102 CEI 60529
Tenue au feu	750 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 se conformer à EN 50102
Caractéristiques environnement (UV)	Résistant aux UV : class 3 se conformer à ISO 4582 : 2010 Test de dégradation aux ultraviolets se conformer à ISO 4892-2 : 2013
Catégorie de surtension	II
Température ambiante de fonctionnement	-25...60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui