



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti9 iCM
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	iCMA
Application	Sélecteur d'ampèremètre
[Ue] tension assignée d'emploi	< 440 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Type de commande	Poignée rotative 4 positions
Marquage	0 - L1 - L2 - L3
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Endurance mécanique	2000000 cycle
Durée de vie électrique	1000000 cycle
Mode de raccordement	Bornes à cliquet – vis imperdable - <= 1,5 mm ²

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Degré de protection IP	IP66 face avant: IP20 bornes:
Température ambiante de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.