Fiche produit
Caractéristiques

15443
PowerLogic - Compteur d'impulsions - modulaire - 230Vca

Principales

Gamme	Acti 9
Nom de l'appareil	iCI
Type de produit ou équipement	Compteur d'impulsions
Compatibilité de gamme	Prisma Prisma P porte Prisma Prisma G porte
Type de mesure	Nombre d'impulsions
Type d'affichage	Électromécanique 7 digit(s)
Valeur maximale mesurée	9999999

Complémentaires

Affichage pleine échelle	9999999
Durée de l'impulsion	50 ms
Durée entre 2 impulsions	50 ms
Remise à zéro	Sans
[Us] tension d'alimentation	230 V CA à 50/60 Hz
Puissance consommée en VA	0,15 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN

Environnement

Pas de 9 mm	4
Largeur	36 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	67 mm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.