



Principales

Type de produit ou équipement	Cartouche
Nom de l'appareil	C1 Neutral-350
Compatibilité de gamme	Acti9 Acti 9 PRD2 parafoudre à cartouche débrochable Acti9 Acti 9 PRD1 Master parafoudre à cartouche débrochable
Type de parafoudre	Réseau de distribution électrique




Complémentaires

Classe de parafoudre	Type 1
Technologie du parafoudre	Éclateur
Schéma de liaison à la terre	TN TT
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Courant nominal de décharge	20 kA
[Uc] tension maximale de service permanent	350 V
[Up] niveau de protection en tension maximal	<1,5 kV type 1
[If] courant de suite	0,1 kA
Mode d'installation	Plug-in
Support de montage	Dans module SPD
Pas de 9 mm	4
Hauteur	50 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	57 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate)
Temps de réponse	< 100 ns

Environnement

Normes	CEI 61643-1 EN 61643-11
Certifications du produit	KEMA-KEUR
Degré de protection IP	IP20 face avant:
Humidité relative	5...90 %
Altitude de fonctionnement	0...2000 m
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.