# Fiche produit
## Caractéristiques

# 16655
## Resi9 Min -minuterie - 1 contact 16A/250Vca - réglage par molette

## Principales

| | |
|---|---|
| Gamme de produit | DuoLine |
| Nom du produit | DuoLine MIN'clic |
| Nom de l'appareil | MIN'clic |
| Type de produit ou équipement | Minuterie électromécanique |
| Nuance de la couleur | Blanc (RAL 9003) |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Application | Résidentiel |
| Type de charge | Tube fluorescent corrigé en parallèle 14 x 40 W 4,7 µF<br>Tube fluorescent corrigé en parallèle 10 x 58 W 7 µF<br>Tube fluorescent corrigé en parallèle 3,0 x 100 W 18 µF<br>Ampoule halogène 230 V CA 2300 W<br>Ampoule incandescence 230 V CA 2300 W<br>Lampe fluocompacte 2300 VA<br>Lampe fluorescente compacte 21 x 7 W<br>Lampe fluorescente compacte 13 x 11 W<br>Lampe fluorescente compacte 10 x 15 W<br>Lampe fluorescente compacte 7 x 20 W<br>Lampe à LED < 2 W 30 W<br>Lampe à LED > 2 W 300 W |
| Puissance consommée en VA maximale | 1 VA |
| Courant commuté maximum | 16 A - 230 V CA pf = 1 |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA à 50 Hz |
| Temporisation | Réglable de 1 à 7 minutes |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Mode de raccordement | Bornes à vis - <= 6 mm² |
| Largeur | 18 mm |
| Hauteur | 89 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Poids du produit | 84 g |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température ambiante de fonctionnement | -10…50 °C |
| Degré de protection (IP) | IP20 |

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Directive RoHS UE | Conforme aux dérogations |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

| | |
|---|---|
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |