



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 RCCB-ID
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	RCCB-ID
Description des pôles	4P
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	125 A
Type de réseau	CA
Sensibilité du différentiel	500 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Classe de protection différentielle	Type B
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	Im = 1250 A se conformer à CEI 61008
Courant nominal de court-circuit conditionnel	Inc 10 kA 125 A

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230/400 V
[Ui] tension assignée d'isolement	440 V CA 50 Hz se conformer à CEI 61008-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV se conformer à CEI 61008-1
"Pas" de raccordement	18 mm entre phases
Pas de 9 mm	8
Hauteur	86 mm
Largeur	72 mm
Profondeur	76 mm
Poids du produit	450 g
Couleur	Gris
Endurance mécanique	5000 cycle
Durée de vie électrique	2000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage2 câble(s) 1,5...16 mm ² souple Borne du type à cage2 câble(s) 1,5...16 mm ² rigide Borne du type à cage1 câble(s) 1,5...50 mm ² rigide Borne du type à cage1 câble(s) 1,5...35 mm ² souple Borne du type à cage1 câble(s) 1,5...35 mm ² flexible avec embout Borne du type à cage2 câble(s) 1,5...16 mm ² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	3 N.m

Environnement

Normes	CEI 61008 EN 61008 VDE 0664
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.