



Principales

Gamme de produit	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Type de produit ou équipement	Adaptateur de communication Ethernet TCP/IP
Protocole de communication	Ethernet TCP/IP
Méthode d'accès	Poste à poste Maître /esclave
Vitesse de transmission	10 Mbit/s
Support de transmission	Câble à paire blindée torsadée

Complémentaires

Configuration module	Serveur & BOOTP pour l'attribution de paramètres & IP
Topologie	Multipoint, réseau en étoile
Port Ethernet	10BASE-T
Nombre de périphériques par segment	0...32
Distance maximale entre les appareils	1000 m sans répéteur
Adressage	Adresse générale IEEE unique Adresse IP affecté utilisateur
Etat défaillant	Sécurité intégrée
Paramètres de contrôle	CRC-32
Alimentation	Depuis la base d'E/S
Marquage	CE
Signalisation locale	Pour état du réseau Ethernet (LAN) 1 LED (vert) Pour module actif (RUN) 1 LED (vert)
Raccordement électrique	1 connecteur RJ45 pour & 10BASE-TX
Poids du produit	0,07 kg

Environnement

Certifications du produit	UL [RETURN] FM class 1, division 2 [RETURN] CSA
Normes	CSA FM class 1, division 2
Degré de protection (IP)	IP20
Traitement de protection	TC
Tenue aux décharges électrostatiques	4 KV contact se conformer à CEI 801-2 8 kV dans l'air se conformer à CEI 801-2
Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz se conformer à CEI 801-3
Température ambiante de fonctionnement	0...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C
Humidité relative	95 % sans condensation
Altitude de fonctionnement	<= 5000 m

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.