



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Prise électrique
Nom de l'appareil	Mureva socket
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	2P+T
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Type de réseau	CA
Norme de prise	Français
Nuance de la couleur	Gris

Complémentaires

Tension assignée de service (Us)	250 V
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Type de plaque	Couvercle à charnière et joint
Montage de l'appareil	Montage sur panneau
Mode d'installation	Montage sur panneau
Nombre de prises d'alimentation	1
Mode de fixation	4 points de fixation
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK09

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK09
Tenue au feu	850 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises