



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Support
Nom de l'appareil	support RJ45
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Norme de prise	National

Complémentaires

Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère auto-extinguible
Type de plaque	Couvercle
Montage de l'appareil	Saillie
Mode d'installation	Montage sur panneau
Raccordement	Vis imperdables
Poids du produit	0,09 kg
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Profondeur	45,2 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)

Environnement

Normes	CEI 60309-2 CEI 60309-1
Degré de protection IP	IP65 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK09 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises