



Principales

Gamme	Mureva
Type de produit ou équipement	Gaine intercalaire
Nuance de la couleur	Gris

Complémentaires

Matière de fiche, prise	Polymère technique auto-extinguible
Type de plaque	Couvercle à charnière et joint
Montage de l'appareil	Montage sur panneau
Mode d'installation	Montage sur panneau
Mode de fixation	4 points de fixation
Dimension de base	65 x 85 mm
Hauteur	85 mm
Largeur	65 mm
Degré de protection (IP)	IP65
Tenue aux chocs (IK)	IK09

Environnement

Degré de protection IP	IP65
Tenue aux chocs IK	IK09
Tenue au feu	850 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui