



Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Prise
Nom de l'appareil	prise PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

Complémentaires

Mode d'installation	Mural
Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Incliné
Courant nominal (In)	63 A
Tension assignée de service (Us)	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : acier inoxydable Manchons : laiton plaqué nickel Ressorts : acier inoxydable
Raccordement	Vis imperdables, complètement desserrée
Section de câble	6...25 mm ²
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 36
Poids du produit	0,986 kg
Dimension de base	104 x 162 mm
Hauteur	255 mm
Largeur	104 mm
Profondeur	180 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

Environnement

Normes	EN 60309-2 EN 60309-1
Degré de protection IP	IP67 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Température de fonctionnement	35 °C (86400 s)