



### Principales

Gamme	PratiKa
Type de produit ou équipement	Fiche banane
Nom de l'appareil	fiche PratiKa
Catégorie de fiche, prise	Basse tension
Description des pôles	3P+T
Type de réseau	CA
Norme de prise	Industriel

### Complémentaires

Forme de boîte à bouton, prise, fiche	Droit
Courant nominal (In)	63 A
Tension assignée de service (Us)	100...130 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Position horaire du contact à la terre	4 h
Matière de fiche, prise	Enveloppe : polymère technique auto-extinguible
Matière des contacts	Broches : laiton plaqué nickel
Raccordement	Vis imperdables
Section de câble	6...25 mm <sup>2</sup>
Diamètre extérieur du câble	17...31 mm
Entrée de câble	Presse-étoupe
Type de filetage	Pg 36
Poids du produit	0,736 kg
Hauteur	265 mm
Largeur	110 mm
Profondeur	110 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Code couleur tension	Jaune

### Environnement

Normes	CEI 60309-1 CEI 60309-2
Degré de protection IP	IP67 conforming to CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conforming to EN 62262
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-11
Humidité relative	50 % à 40 °C 70 % à 30 °C 90 % à 20 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température de fonctionnement	35 °C ( 86400 s ) -25...40 °C

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises