



### Principales

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Gamme                         | Mureva        |
| Type de produit ou équipement | Fiche banane  |
| Nom de l'appareil             | Mureva plug   |
| Catégorie de fiche, prise     | Basse tension |
| Description des pôles         | 3P+T          |
| Type de réseau                | CA            |
| Norme de prise                | Industriel    |

### Complémentaires

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Forme de boîte à bouton, prise, fiche  | Droit                                           |
| Courant nominal (In)                   | 125 A                                           |
| Tension assignée de service (Us)       | 380...415 V                                     |
| Fréquence du réseau                    | 50/60 Hz                                        |
| Position horaire du contact à la terre | 6 h                                             |
| Matière de fiche, prise                | Enveloppe : polymère technique auto-extinguible |
| Matière des contacts                   | Broches : laiton plaqué nickel                  |
| Raccordement                           | Vis imperdables                                 |
| Section de câble                       | 16...70 mm²                                     |
| Diamètre extérieur du câble            | 26...48 mm                                      |
| Entrée de câble                        | Presse-étoupe                                   |
| Type de filetage                       | Pg 48                                           |
| Poids du produit                       | 1,322 kg                                        |
| Hauteur                                | 325 mm                                          |
| Largeur                                | 131 mm                                          |
| Profondeur                             | 131 mm                                          |
| Couleur                                | Gris (RAL 7035)                                 |
| Code couleur tension                   | Rouge                                           |

### Environnement

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Normes                        | CEI 60309-2<br>CEI 60309-1                   |
| Degré de protection IP        | IP67 conforming to CEI 60529                 |
| Tenue aux chocs IK            | IK08 conforming to EN 62262                  |
| Tenue au feu                  | 850 °C se conformer à CEI 60695-2-11         |
| Humidité relative             | 50 % à 40 °C<br>70 % à 30 °C<br>90 % à 20 °C |
| Altitude de fonctionnement    | 2000 m                                       |
| Température de fonctionnement | 35 °C ( 86400 s )<br>-25...40 °C             |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                               |
| Régulation REACH                    | <a href="#"> Déclaration REACH</a>                 |
| Directive RoHS UE                   | Conforme aux dérogations                                                                                                            |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                 |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#"> Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#"> Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#"> Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                |