



### Principales

Type de produit ou équipement	Tête de bouton-tournant lumineux
Type de coffret	Résistant à la poussière et à l'huile coffret résistant intempéries pour intérieur/extérieur
Gamme de produit	Harmony 9001K

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Culot de lampe	BA 9s
Type et composition des contacts	Sans contact de contact
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur 120 V CA 50/60 Hz
Positions de l'unité de commande	2 positions
Profil de l'unité de commande	Manette standard
Profil du dispositif de commande	1 bouton-poussoir de projection
Dimension	30 mm
Type d'unité de commande	Maintenu
Couleur de la capsule	Rouge
Tension de service (Us)	110...120 V
Alimentation du bloc lumineux	Via transformateur incorporé
Type de commande	Position maintenue
Description des contacts	Sans contact de contact

### Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	CE[RETURN]CSA LR 25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	<a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.