



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de bouton-tournant lumineux
Nom de l'appareil	9001K
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Vert manette longue

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Poids du produit	0,245 kg
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Octogonal
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	Sans contact de contact
Endurance mécanique	500000 cycle
Alimentation du bloc lumineux	Direct
Source lumineuse	LED
Culot de lampe	BA 9s
Couleur du bloc lumineux	Vert
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Compatibilité produit	9001KA2 côté 1 ou 2
Présentation du produit	Élément de base
Couleur de la capsule	Vert
Tension de service (Us)	24...28 V
Couleur de la source lumineuse	Vert
Profil de l'unité de commande	Manette longue
Type de commande	Position maintenue
Dimension	30 mm
Source lumineuse	LED
Profil de came	5

Environnement

Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
Normes	UL 508 EN/CEI 60947-5-4 EN/CEI 60947-5-1 JIS C 4520 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-1 JIS C 852
Certifications du produit	UL 508[RETURN]NEMA
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.