



### Principales

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Gamme de produit	K

### Complémentaires

Courant nominal (In)	10 A
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Bouton-poussoir lumineux
Positions de l'unité de commande	2 positions
Profil du dispositif de commande	1    bouton-poussoir de projection
Dimension	30 mm
Catégorie d'emploi	DC-13 AC-15

### Environnement

Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR 25490 classe 3211 03[RETURN]CE

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.