



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir lumineux
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Bleu affleurant
Info supplémentaire de l'unité de commande	Garde métallique

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Source lumineuse	incandescent
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Direct
[Us] tension d'alimentation	De 24 à 28 V CA/CC
Description des contacts	1 & nbsp; F/O
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Position de montage	Toutes positions
[le] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Bleu
Tension de service (Us)	24...28 V
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension
Profil de l'unité de commande	Affleurant
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE[RETURN]NEMA[RETURN]CSA LR 25490 classe 3211 03
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.