9001KP35

Harmony 9001K - voyant lumineux - Ø30 - rond - standard - 24/28V

Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de voyant
Nom de l'appareil	K

Complémentaires

Dimension	30 mm	
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension	
Tension de service (Us)	2428 V	-
Mode opératoire	Normal	
Source lumineuse	Ampoule à incandescence	
Forme de la tête de vis	Rond	
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension 24 V Pleine tension 28 V	
Culot de lampe	BA 9s	
Couleur de la capsule	Sans capsule	
Diamètre de fixation	30 mm	
Matériau de la collerette	Métal	

Environnement

Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Reprise	No
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Informations d'exemption RoHS	<mark>d Oui</mark>
Emballage durable	Oui
Sans mercure	Oui
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACh	Déclaration REACh
Numéro SCIP	Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui