



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Tête de voyant
Nom de l'appareil	K

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Couleur de la capsule	Sans capsule
Culot de lampe	BA 9s
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension 24 V Plaine tension 28 V
Forme de la tête de vis	Rond
Source lumineuse	Ampoule à incandescence
Mode opératoire	Normal
Tension de service (Us)	24...28 V
Alimentation du bloc lumineux	Pleine tension
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CE
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.