



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Bouton-poussoir
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	Rappel à ressort
Profil de l'unité de commande	Rouge affleurant
Info supplémentaire de l'unité de commande	Garde métallique

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Source lumineuse	sans
Source lumineuse	Sans
Alimentation du bloc lumineux	Sans alimentation
Description des contacts	1 "F"
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier
Position de montage	Toutes positions
[le] courant assigné d'emploi	10 A, AC-15 10 A, DC-13
Fonctionnement des contacts	Standard
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Rouge
Profil de l'unité de commande	Affleurant
Type de commande	Rappel à ressort
Dimension	30 mm

Environnement

Certifications du produit	NEMA[RETURN]CSA LR 25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
