



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	K
Type d'unité de commande	maintenu
Profil de l'unité de commande	Noir bouton pour main gantée

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal
Diamètre de fixation	30 mm
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	1 "F"
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 0,22 à 2 x 1,5 mm ² se conformer à CEI 60947-1
Présentation du produit	Produit complet
Couleur de la capsule	Noir
Profil de l'unité de commande	Manette longue
Type de commande	Position maintenue
Dimension	30 mm
Profil de came	5

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Certifications du produit	fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR24590 classe 3211 03[RETURN]CE

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.