



Principales

Gamme de produit	Harmony 9001K Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Coffret vide
Nom de l'appareil	9001K
Nombre de trous	1 découpe
Entrée de câble	1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble de 3/4"

Complémentaires

Destination du produit	Pour unités de commande et signalisation Ø30mm
Matière	Aluminium
Poids du produit	1,17 kg

Environnement


Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Catégorie de surtension	Il se conformer à CEI 61140
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3 NEMA 4 NEMA 6

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Dimensions

Le schéma ci-après illustre une enceinte à 2 trous. Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour plus d'informations sur le nombre de trous.



(1) Entrée de câble : 9001 KY• : 3/4". 9001 TY• : 14 mm (0.55 po.)

a		G	
mm	po.	mm	po.
101.6	4.00	69.9	2.75