



### Principales

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Harmony 9001SK<br>Harmony 9001K                       |
| Type de produit ou équipement | Coffret vide                                          |
| Nom de l'appareil             | 9001K                                                 |
| Nombre de trous               | 4 découpes                                            |
| Entrée de câble               | 1 entrée taraudée pour presse-étoupe de câble de 3/4" |

### Complémentaires

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation Ø30mm |
| Matière                | Aluminium                                      |
| Poids du produit       | 1,84 kg                                        |

### Environnement


|                                        |                                                            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Traitement de protection               | TH                                                         |
| Température ambiante de stockage       | -40...70 °C                                                |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...70 °C                                                |
| Catégorie de surtension                | Il se conformer à CEI 61140                                |
| Tenue à l'environnement NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 13<br>NEMA 3<br>NEMA 4<br>NEMA 6 |

### Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                    |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                  |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                       |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                  |

Dimensions

Le schéma ci-après illustre une enceinte à 2 trous. Reportez-vous aux caractéristiques du produit pour plus d'informations sur le nombre de trous.



(1) Entrée de câble : 9001 KY• : 3/4". 9001 TY• : 14 mm (0.55 po.)

| a     |      | G     |      |
|-------|------|-------|------|
| mm    | po.  | mm    | po.  |
| 235.0 | 9.25 | 203.2 | 8.00 |