



### Principales

Gamme de produit	Harmony 9001SK
Type de produit ou équipement	Tête de coupure d'urgence
Nom de l'appareil	9001SK

### Complémentaires

Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	30 mm
Largeur hors tout CAO	40 mm
Hauteur hors tout CAO	40 mm
Profondeur hors tout CAO	90 mm
Poids du produit	0,141 kg
Position de montage	Toutes positions
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Tourner pour déverrouiller À verrouillage brusque maintenu
Profil de l'unité de commande	Rouge coup de poing Ø 40mm, CE
Endurance mécanique	5000000 cycle
Couleur de la capsule	Rouge
Profil de l'unité de commande	Coup de poing Ø 40mm
Type de commande	Tourner pour déverrouiller
Positions de l'unité de commande	2 positions
Description des contacts	Sans contact de contact
Dimension	30 mm

### Environnement


Traitement de protection	TC
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 61140
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X

Normes	CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60947-5-1 EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-4 EN/CEI 60947-5-5 JIS C 4520 JIS C 852 UL 60947-5-5
Certifications du produit	NEMA[RETURN]fichier UL E78403 CCN NKCR[RETURN]CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]UL 508
Tenue aux vibrations	7 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	50 gn se conformer à CEI 60068-2-27

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Dimensions




e : épaisseur du panneau 1 à 6 mm (0,04 à 0,24 po.)

---

Position de montage du bloc de contacts

---

Vues du dessus et de l'arrière



- (1) Il est possible de monter jusqu'à 3 niveaux de blocs de contacts (6 blocs maximum)
- (2) Opérateur
- (3) Encoche de position
- (4) Côté 1
- (5) Côté 2