



Principales

Type de carter	Standard
Nom de l'appareil	AW
Nom de gamme	Renforcé

Complémentaires

Courant nominal (In)	15 A
Matière du corps	Zinc moulé
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type de raccordement hydraulique	Entrée de conduit BSP 0,5 pouce
Course angulaire maximale	30 °
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Angle d'inclinaison	5 °
Valeur du couple	0,31 N.m
Angle d'actionnement	2,5 °

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-51...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE[RETURN]fichier UL E42259 CCN NKCR

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises