



Principales

Type de carter	Kit enfichable
Nom de l'appareil	AW
Nom de gamme	Renforcé

Complémentaires

Courant nominal (In)	15 A
Matière du corps	Zinc moulé
Entrée de câble	Entrée de conduit 1 20 mm
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Course angulaire maximale	30 °
Emplacement de montage	Façade Arrière
Mouvement d'attaque	Sens antihoraire
Angle d'inclinaison	5 °
Valeur du couple	0,31 N.m
Angle d'actionnement	2,5 °
Type d'unité de commande	Momentané à commander séparément

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-51...85 °C
Degré de protection NEMA	NEMA 1/2/4/12/13
Certifications du produit	fichier UL E42259 CCN NKCR[RETURN]CSA LR25490 classe 3211 03[RETURN]CE

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.