



Principales

Gamme de produit	9007
Nom de gamme	Renforcé
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	9007C
Tête à associer	9007T5 9007N 9007A 9007T10 9007B 9007C
Produit complet à associer	9007C 9007AW
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 35,05 mm - offset: - -
Type de galet	1 acier galet extérieur (diamètre: 16,00 mm - largeur: 6,35 mm
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante de stockage	-29...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.