



Principales

Gamme de produit	9007
Nom de gamme	À usage intensif
Type de produit ou équipement	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	9007T/FT
Tête à associer	9007AS9 9007NS9 9007T5S9 9007CS9 9007T10S9 9007BS9
Produit complet à associer	9007T 9007FT 9007C...S9
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Zinc moulé levier à galet à rappel longueur: 47,75 mm - offset: 0.75 po -
Type de galet	1 acier galet extérieur déporté (diamètre: 25,40 mm - largeur: 6,35 mm
Type d'approche	Approche latérale
Ouverture positive	Sans

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Poids du produit	0,05 kg

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-23...85 °C
Température ambiante de stockage	-23...85 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises