



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iOF
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Composition de contacts de signalisation	1F/O

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	3 A à 415 V CA 6 A à 250 V CA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	77 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Blanc
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iSW
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis 10 mm²

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.