A9A15096

Acti9, iSW contact auixiliaire OF pour interrupteur iSW 3A 415VCA - 6A 250VCA

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iOF
Type de produit ou équipement	Contact ouvert/fermé
Composition de contacts de signalisation	1F/O

Complémentaires

[le] courant assigné d'emploi	3 A à 415 V CA 6 A à 250 V CA	
Mode d'installation	Fixe	
Support de montage	Rail DIN 35 mm	
Pas de 9 mm	2	
Hauteur	77 mm	
Largeur	18 mm	
Profondeur	75 mm	
Couleur	Blanc	
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iSW	
Borne de raccordement auxiliaire	Bornier à vis 10 mm²	

Durabilité de l'offre

Durabilité de l'ollie	
Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Non
Numéro SCIP	6ab3defc-4d52-4456-bd38-c6ef27b8549e
Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	₽ Oui
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	1