Fiche produit
Caractéristiques

A9A15215
Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 25VA - 230Vca/12-24Vca

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iTR
Type de produit ou équipement	Transformateur
Nom de l'appareil	iTR
Type de transformateur	Petit transformateur

Complémentaires

[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Tension de sortie	12/24 V: +/- 15 % en charge 16/32 V: hors charge
Protection court-circuit sortie	Intégré
Puissance nominale en VA	25 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	6
Hauteur	89 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	60 mm
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnelrigide 2,5 mm² Bornes type tunnelsouple 2,5 mm² Bornes type tunnelflexible avec embout 2,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	0,5 N.m

Environnement

Normes	EN 60742 EN 61558-2-6 CEI 61558-2-6
Certifications du produit	NF
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Catégorie de surtension	Classe II avec blindage de borne en option
Température ambiante de fonctionnement	-20…55 °C
Température ambiante de stockage	-25…80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.