A9A15307

Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant standard français 250V

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iPC
Type de produit ou équipement	Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil	iPC
Description des pôles	2P+T
Norme de prise	Français

Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Pas de 9 mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	98 g
Couleur	Blanc
Signalisation locale	DEL indicateur de présence tension (VPIS) durée de vie: 100000 H
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	1,2 N.m

Environnement

Environnement		
Normes	CEI 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100	
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529	
Tenue aux chocs IK	IK03	
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1	
Humidité relative	95 % à 55 °C	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-2570 °C	
Température ambiante de stockage	-4080 °C	

Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACh	₫ Déclaration REACh
Directive UE RoHS	Conforme [☑] Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui

Oui
₽ Oui
Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil Environnemental Du Produit
☑ Informations De Fin De Vie
Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
No
274