



Principales

Gamme de produit	Acti 9
Type de produit ou équipement	Contact double signal défaut et ouvert/fermé
Nom de l'appareil	iOF+SD 24
Application	Pour interface Smartlink
Composition de contacts de signalisation	1NO+1NF
[In] courant nominal	DC-12 2...100 mA at 24 V, CC +/- 20 %
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	500 V se conformer à CEI 60664-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV se conformer à CEI 60664-1
Indication de tension	Indicateur mécanique
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Bas : OUI
Hauteur	88 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	73,5 mm
Poids du produit	25 g
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	20000 cycle se conformer à CEI 60947-5-4
Mode de raccordement	Bornes à ressort terminal T124 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - souple Bornes à ressort terminal T124 (haut) 2 câble(s) 0,5...1,5 mm ² - rigide
Longueur de dénudage des fils	10 mm

Environnement

Normes	CEI 60947-5-4 CEI 60947-5-1
Labels qualité	CE
Degré de pollution	2 se conformer à CEI 60664-1
Catégorie de surtension	III
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60947-5-1
Humidité relative	93 % à 40 °C
Température ambiante de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.