# A9A26946

Acti9, iMX+OF déclench. à émission tension + contact aux. 100-415VCA 110-130VCC

### **Principales**

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Déclenchement voltmétrique avec contact ouvert/ fermé
Nom de l'appareil	iMX+OF
Composition de contacts de signalisation	1F/O
[In] courant nominal	AC-12 3 A at 415 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 100 V, CA 50 Hz AC-12 6 A at 230 V, CA 50 Hz DC-12 1 A at 110 V, CC DC-12 1 A at 130 V, CC
[Uc] tension circuit de commande	100415 V CA 50/60 Hz 110130 V cc
Pas de 9 mm	2

### Complémentaires

Acti9 iC65	
Acti9 ARA	
Acti9 iDPN Vigi	
Acti9 iID	
Acti9 iSW-NA	
Acti9 RCA disjoncteur miniature à borne double	
Acti9 iDPN (China version)	
Acti9 iC60	
Acti9 iC40	
Indicateur d'action	
Encliquetable	
Rail DIN	
Haut : OUI	
18 mm	
Blanc	
Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - souple avec extrémité de câble	
Borne de serrage - 1 câble(s) 6 mm² - rigide	
Borne de serrage - 2 câble(s) 2,5 mm² - rigide	
Borne de serrage - 1 câble(s) 4 mm² - souple	
1 N.m	
IMX+OF	

#### Environnement

Zivii oi iii oiii oii oii		
Normes	EN/CEI 60947-1 EN/CEI 60947-5-1	
Tropicalisation	2 se conformer à EN/CEI 60947-5-1	
Humidité relative	95 % à 55 °C	
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-3570 °C	
Température ambiante de stockage	-4085 °C	

## Durabilité de l'offre

Emballage sans plastique	Oui
Emballage avec carton recyclé	Non
Règlementation REACh	☑ Déclaration REACh
REACh sans SVHC	Oui
Directive UE RoHS	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Informations d'exemption RoHS	<b>®</b> Oui
Règlement RoHS chinois	☑ Déclaration RoHS Pour La Chine
Communication environnementale	Profil Environnemental Du Produit
Profil Économie Circulaire	☑ Informations De Fin De Vie
DEEE	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Reprise	No
Empreinte carbone (kg CO2 eq.)	490