



Principales

Type de produit ou équipement	Unité enfichable
Nom de l'appareil	base enfichable
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Couleur	Blanc

Complémentaires

Description des pôles	1P
Mode d'installation	Encliquetable
Quantité du lot	1
Hauteur	177 mm
Largeur	19 mm
Profondeur	70 mm
Code de compatibilité	IID IC60 ISW 40...125 ISW-NA

Environnement

Degré de protection IP	IP20
------------------------	------

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.