Fiche produit
Caractéristiques

A9C15414
Acti9, iATLm auxiliaire de commande par ordre maintenu 12...240VCA

Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom de l'appareil	iATLm
Type de produit ou équipement	Auxiliaire de commande à verrouillage
[Uc] tension circuit de commande	12...240 V CA 50/60 Hz maintenu

Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	440 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Type de commande à distance	2 entrées pour interrupteur
Mode d'installation	Fixe, sur le côté droit de TL
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	1
Hauteur	81 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	69 mm
Couleur	Blanc
Mode de raccordement	Borne du type à cage câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide Borne du type à cage câble 0,5…4 mm² - rigidité du câble: rigide - avec embout Borne du type à cage câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple Borne du type à cage câble 1…4 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Longueur de dénudage des fils	11 mm
Couple de serrage	1 N.m
Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 iTL iTL Acti 9 Acti 9 iTL iTLi Acti 9 Acti 9 iTL iTLs
Accessoires associés	ITL (16 A) ITL (32 A)

Environnement

Catégorie de surtension	III
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20…50 °C
Température ambiante de stockage	-40…70 °C
Normes	EN/CEI 60669-2-2

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes