



Principales

Gamme de produit	Acti9
Type de produit ou équipement	Délesteur de charge
Nom de l'appareil	DSE1
Nombre de canaux	1
Type de contrôle et surveillance	Cascade
Description des pôles	1P

Complémentaires

Réglage	3,5 à 32 A +/- 1 %
Puissance consommée en VA maximale	3,5 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA +/- 10 % à 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	32 A pour circuit prioritaire Relais par contacteur > 16 A pour circuit non prioritaire < 16 A pour circuit non prioritaire
Signalisation locale	Indication de délestage de charge :1 LED (rouge) Indication de délestage de charge :buzzer
Type d'afficheur	Écran LCD
Valeur maximale mesurée	9,999 kW
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	4
Mode de raccordement	Borne à vis 6 mm ²
Degré de protection IP	IP40 IP20
Hauteur	87 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	0,13 kg
Couleur	Blanc (RAL 9003)

Environnement

Température ambiante de fonctionnement	-5...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine



DEEE

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
