



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti9 iCM
Type de produit ou équipement	Commutateur
Nom de l'appareil	iCMB
Application	Commande de circuit électrique
Description des contacts	2 "O/F"
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA 50/60 Hz
Normes	VDE 0660 part 107 CEI 60947-3 EN 60947-3 UL

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A
Tension de fonctionnement maximale	440 V
Type de commande	Poignée rotative 3 positions
Marquage	1 - 0 - 2
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Hauteur	60 mm
Largeur	36 mm
Profondeur	75 mm
Poids du produit	58 g
Couleur	Blanc
Endurance mécanique	1000000 cycle
Durée de vie électrique	AC-21A : 200000 cycle
Mode de raccordement	Bornes à cliquet 1,5 mm²
Longueur de dénudage des fils	9 mm for dessous connection
Couple de serrage	1 N.m dessous

Environnement

Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Température ambiante de fonctionnement	-20...55 °C
Température ambiante de stockage	-25...80 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.