



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iRLI
Type de produit ou équipement	Relais
Nom de l'appareil	iRLI
Application	Relais inverseur
Composition de contacts de signalisation	1 C/O + 1 NO
[Uc] tension circuit de commande	12 V CA 50/60 Hz

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	10 A à 230 V CA (cos Phi = 1)
[Ui] tension assignée d'isolement	250 V CA
Puissance au maintien	4 VA
Courant démarrage alimentation	4 VA
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	2
Hauteur	88 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,112 kg
Couleur	Blanc
Durée de vie électrique	AC-21 : 100000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage 0,5...6 mm ²

Environnement

Normes	CEI 255 NF C 45-250
Degré de protection IP	IP20
Température ambiante de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.