



### Principales

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Gamme de produit              | Acti9                                       |
| Nom du produit                | Acti 9 iLL                                  |
| Type de produit ou équipement | Éclairage pilote modulaire                  |
| Nom de l'appareil             | iLL   |
| [Us] tension d'alimentation   | 110...230 V CA à 50/60 Hz<br>110...130 V CC |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Voyant   | 2 LEDs vert/rouge, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,6 W)   |
| Mode d'installation                                  | Fixe   |
| Support de montage                                   | Rail DIN symétrique  |
| Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres | Partie supérieure : ProDis   |
| Pas de 9 mm  | 2  |
| Hauteur  | 82 mm  |
| Largeur  | 18 mm  |
| Profondeur   | 69,5 mm  |
| Couleur  | Blanc (RAL 9003)   |
| Borne de raccordement auxiliaire                     | Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm <sup>2</sup><br>Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Longueur de dénudage des fils                        | 9 mm   |
| Couple de serrage                                    | 1 N.m  |

### Environnement

|  |               |
|--|---------------|
| Normes   | CEI 60947-5-1 |
| Degré de protection IP                         | IP2<br>IPxx B |
| Degré de pollution                             | 2             |
| Tropicalisation                                | 2             |
| Humidité relative                              | 95 % à 55 °C  |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -35...70 °C   |
| Température ambiante de stockage               | -40...80 °C   |

### Durabilité de l'offre

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium          |
| Régulation REACh                  | Déclaration REACh              |
| Directive RoHS UE                 | Conforme aux dérogations       |
| Sans mercure                      | Oui                            |
| Régulation RoHS Chine             | Déclaration RoHS Pour La Chine |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| Profil de circularité               | Pas d'opérations particulières de recyclage requises   |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes  |