



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 iLL
Type de produit ou équipement	Éclairage pilote modulaire
Nom de l'appareil	iLL
[Us] tension d'alimentation	12...48 V CA à 50/60 Hz 12...48 V CC

Complémentaires

Voyant	1 LED bleu, durée de vie 100000 H d'efficacité d'éclairage constante (consommation 0,3 W)
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Partie supérieure : ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	69,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Borne de raccordement auxiliaire	Borne du type à cage 1 câble(s) rigide 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) rigide 2,5 mm ² Borne du type à cage 1 câble(s) souple 0,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) souple 2,5 mm ² Borne du type à cage 2 câble(s) flexible avec embout 2,5 mm ²
Longueur de dénudage des fils	9 mm
Couple de serrage	1 N.m

Environnement

Normes	CEI 60947-5-1
Degré de protection IP	IP2 IPxx B
Degré de pollution	3
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-35...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques et câbles sans halogènes