# Fiche produit
## Caractéristiques

# A9L40182
## Acti9 iPRD 40r - cartouche C40-1000PV - 460Vcc

## Principales

| | |
|---|---|
| Type de produit ou équipement | Cartouche |
| Nom de l'appareil | C40-1000 PV |
| Type de parafoudre | Réseau de distribution électrique |

## Complémentaires

| | |
|---|---|
| Classe de parafoudre | Type 2 |
| Technologie du parafoudre | MOV |
| Destination du produit | Dispositif de protection contre les surtensions iPRD PV-DC 2P |
| Courant nominal de décharge | 15 kA |
| Courant de décharge maximal | 40 kA |
| [Uc] tension maximale de service permanent | 1000 V CC |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | <2 kV type 2 |
| [Uoc] tension en circuit ouvert | 833 V |
| Signalisation locale | Repère (blanc/rouge) |
| Mode d'installation | Plug-in |
| Support de montage | Dans module SPD |
| Pas de 9 mm | 2 |
| Hauteur | 57 mm |
| Largeur | 18 mm |
| Profondeur | 56 mm |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Matière | PBT (polybutylène téréphtalate) |
| Temps de réponse | < 25 ns |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Normes | EN 61643-11<br>CEI 61643-11: 2011 |
| Labels qualité | CE |
| Degré de protection IP | IP20 face avant: |
| Humidité relative | 5…90 % |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
| Température ambiante de fonctionnement | -25…60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40…85 °C |

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

## Durabilité de l'offre

| | |
|---|---|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |