



### Principales

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Type de produit ou équipement | Cartouche                         |
| Nom de l'appareil             | C65-350                           |
| Type de parafoudre            | Réseau de distribution électrique |

### Complémentaires

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Classe de parafoudre                         | Type&nbsp;2                                                                                                                                                                                                                                          |
| Technologie du parafoudre                    | MOV                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Destination du produit                       | Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 1P<br>Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 2P<br>Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 3P<br>Dispositif de protection contre les surtensions iPRD65r 4P |
| Schéma de liaison à la terre                 | TN<br>TT                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 230 V CA 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                       |
| Courant nominal de décharge                  | 20 kA                                                                                                                                                                                                                                                |
| Courant de décharge maximal                  | 65 kA                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uc] tension maximale de service permanent   | 350 V                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Up] niveau de protection en tension maximal | <1,5 kV type&nbsp;2                                                                                                                                                                                                                                  |
| Signalisation locale                         | Repère (blanc/rouge)                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mode d'installation                          | Plug-in                                                                                                                                                                                                                                              |
| Support de montage                           | Dans module SPD                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pas de 9 mm                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hauteur                                      | 57 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Largeur                                      | 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Profondeur                                   | 56 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poids du produit                             | 0,075 kg                                                                                                                                                                                                                                             |
| Couleur                                      | Blanc (RAL 9003)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matière                                      | PBT (polybutylène téréphtalate)                                                                                                                                                                                                                      |
| Temps de réponse                             | < 25 ns                                                                                                                                                                                                                                              |

### Environnement

|                                        |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Normes                                 | EN 61643-11<br>CEI 61643-11: 2011 |
| Labels qualité                         | CE                                |
| Degré de protection IP                 | IP20 face avant:                  |
| Humidité relative                      | 5...90 %                          |
| Altitude de fonctionnement             | 0...2000 m                        |
| Température ambiante de fonctionnement | -25...60 °C                       |
| Température ambiante de stockage       | -40...85 °C                       |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                             |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                 |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                               |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>      |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>    |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                               |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a> |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations De Fin De Vie</a>        |